



Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701700 160
GTIN	4003773021902
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Specijalni alatni čelik, narovašene čeljusti. **Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za rad pod naponom do 1000 V. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,1 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

