



Vodoinstalaterska kliješta Cobra® s provučenim pomičnim zglobovima VDE navlake, ukupna duljina: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705750 250
GTIN	4003773071495
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V. Kromirane čeljusti, ručke izolirane s višekomponentnim navlakama. **Mogućnost vrlo finog podešavanja** pritiskom na glavu s oprugom. Potpuno automatsko podešavanje pri stezanju obradaka.

Standard:

DIN ISO 8976

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Broj ureza za fino podešavanje	24
Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	46 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Oznaka proizvođača	Cobra
Površina	kromirano
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 8976

Materijal	Krom-vanadij-čelik
bez iskrenja	ne
Fino podešavanje pomoću ureza	da
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu