

**Vodoinstalaterska kliješta Alligator® fosfatirana, ukupna duljina: 175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705500 175
GTIN	4003773035480
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

**Provučeni zglob** (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 8976**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	175 mm
Stezni raspon za cijevi	1.1/2 col
Stezni raspon za šesterokute	36 mm
Drška	presvučeno plastikom
Oznaka proizvođača	Alligator
Površina	atramentirano u crnoj boji
Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne

Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu