

**Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705800 125
GTIN	4003773069935
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.

Fosfatirana kliješta, glava polirana. S **moogućnošću vrlo finog podešavanja** pritiskom na glavu s oprugom.

Ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Broj ureza za fino podešavanje	13
Stezni raspon za cijevi	1 col
Stezni raspon za šesterokute	27 mm
Drška	križno izbrazdano
Oznaka proizvođača	Cobra
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana

Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne
Brzo podešavanje	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Pribor

Garnitura rezervnih dijelova tip 125	705920 125
--------------------------------------	------------