

**Kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701600 160
GTIN	4003773039518
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	160 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

