

HOLEX**Komb. kl. od vanadija, sjajno brušena, ukupna duljina: 180mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	703000 180
GTIN	4045197166005
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	1,8 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	iznutra nazubljeno
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađen

bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta