

Garant**Momentni ključ „Slipper“ bez skale, maks. stezni moment: 1,5Nm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Razred artikla	61E

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdanu sprječava neželjeno prekomjerno stezanje**. Jednoruki momentni ključ, **bez skale**. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Držac nastavaka s magnetom** za prihvat nastavaka do 1/4 cola. Praktična i lagana aluminijska ručka, odlično prikladna za manje momente.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali **i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače**.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±4 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	1,5 Nm
Težina	130 g
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	0,15 - 1,5 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Ukupna duljina L	124 mm
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Prihvat nastavaka	D 6,3

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm

020090 400

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET

020080 SET

DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm

654460 60

Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa„SmartCheck“ maks. stezni moment 10 Nm

654650 10