

Garant**Momentni ključ „Slipper“ bez skale, maks. stezni moment: 3Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657765 3
GTIN	4045197609007
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Poseban, klizni mehanizam okidača **pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje**. Jednoruki momentni ključ, **bez skale**. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **S bravicom slobodnog hoda**, Naknadni kut = 0°. Praktična i lagana aluminijска ručka, odlično prikladna za manje momente.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskopčava čujno i osjetno te je zatim odmah opet spremjan za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali i **osigurava da se te vrijednosti ne prekorače**.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±4 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	3 Nm
Težina	130 g
Izlazni Četverokut	1/4 col
Točnost mjerena momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Područje okretnog momenta	0,3 - 3 Nm
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Ukupna duljina L	124 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

Usluge

Postavke Momentni ključ bez skale tip SET

020080 SET

Kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm

020090 400

DAkkS kalibriranje i podešavanje Momentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 60 Nm

654460 60

Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa „SmartCheck“ maks. stezni moment 10 Nm

654650 10