

**Čeljusni utični alat, tip-širina ključa: 1-15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657800 1-15
GTIN	4018754033874
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Utična drška	9×12 mm
Širina ključa	15 mm
Širina b	35 mm
Visina h	8 mm
Serijski broj	731/10
osni razmak S	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
Vrsta proizvoda	Utični alat - ključ nastavak