

Garant
Utični alat s pomičnom rašljom, tip-širina otvora: 1-27mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657850 1-27
GTIN	4045197592279
Razred artikla	61E

Opis
Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Svestrana upotreba s podesivom širinom otvora.

Pozor:

nužna je korekcija kalibra na momentnom ključu (promijenjena namještena vrijednost).

Prednost:

Kod podešavanja širine otvora **nema utjecaja na referentnu dimenziju.**

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Širina b	61,8 mm
Visina h	14,6 mm
Utična drška	9×12 mm
Širina otvora	1/8 – 1.1/16 col
Širina otvora	4 - 27 mm
osni razmak S	62,7 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Vrsta proizvoda	Utični alat - ključ nastavak