

**Kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 701600 200 |
| GTIN | 4003773041146 |
| Razred artikla | 73F |

Opis**Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------------|
| ukupna duljina | 200 mm |
| Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø | 2,5 mm |
| Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø | 3,8 mm |
| Standard | DIN ISO 5746 |
| Odlika čeljusti | nazubljeno |
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Materijal | Specijalni alatni čelik |
| Površina | kromirano |
| bez iskrenja | ne |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |

