

**Garant****Kombinirana kliješta od vanadija, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 180mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701710 180
GTIN	4045197501424
Razred artikla	71B

## Opis

### Izvedba:

Krom-vanadij čelik. Čeljusti narovašene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. **Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Kliješta kromirana, ručke s ergonomskim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

### Standard:

**DIN ISO 5746**

## Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	1,8 mm
elektrostatsko svojstvo	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta