

**Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222076****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077111 7222076
GTIN	4014586883120
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:****FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.**

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90° (optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Oznaka proizvođača: WSG 17-125 P

Prihvat snaga: 1700 W

maksimalan broj okretaja: 11 000 min⁻¹

maksimalni Ø diska: 125 mm

maksimalna dubina razdvajanja: 33 mm

Težina: 2,3 kg

Tehnički opis

Sigurnosni sklop	ne
Težina	2,3 kg

maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
maksimalan broj okretaja	11 000 min ⁻¹
Prihvat snaga	1700 W
Blokada pokretanja	da
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s ²
maksimalni Ø diska	125 mm
Oznaka proizvođača	WSG 17-125 P
Posebnost	kratka izvedba
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica