

Garant
Utični alat s pomičnom rašljom, tip-širina otvora: 1-30mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657850 1-30
GTIN	4045197592286
Razred artikla	61E

Opis
Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Svestrana upotreba s podešivom širinom otvora.

Pozor:

nužna je korekcija kalibra na momentnom ključu (promijenjena namještena vrijednost).

Prednost:

Kod podešavanja širine otvora **nema utjecaja na referentnu dimenziju.**

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Širina b	71,8 mm
Utična drška	9×12 mm
Visina h	16,9 mm
Širina otvora	3/16 – 1.3/16 col
Širina otvora	5 - 30 mm
osni razmak S	74,4 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Vrsta proizvoda	Utični alat - ključ nastavak