

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 4/S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Stezna visina L ₂	3,58 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Duljina izboja L ₁	12 mm
Veličina pločice	4 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	4,57 mm
Udaljenost vrha od osi	2,41 mm
Ukupna duljina L	65 mm
ISO kod držača	A04X SCLDR/LS4
Kut rezne oštrice κ	97 stupanj
Ø drške D _s	4 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držak za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200