

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 5/
S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Ukupna duljina L	65 mm
Udaljenost vrha od osi	2,95 mm
Duljina izboja L ₁	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Veličina pločice	4 mm
Stezna visina L ₂	4,6 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	5,78 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
ISO kod držača	A05X SCLDR/LS4
Ø drške D _s	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200