

Garant
Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 6/S4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Razred artikla	21V

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
ISO kod držača	A06X SCLDR/LS4
Stezna visina L ₂	5,54 mm
Ukupna duljina L	65 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Udaljenost vrha od osi	3,73 mm
Veličina pločice	4 mm
Duljina izboja L ₁	18 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	6,92 mm
Ø drške D _s	6 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200