

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 5/  
S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Razred artikla	21V

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	15 mm
Veličina pločice	4 mm
Udaljenost vrha od osi	2,95 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	4,6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
ISO kod držača	A05X SCLDR/LS4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	5,78 mm
Ukupna duljina L	65 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200