

**Garant**
**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/ S4mm**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Razred artikla	21V

### Tehnički opis

Duljina izboja L <sub>1</sub>	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	4,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
ISO kod držača	A08X SCLDR/LS4
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Ukupna duljina L	76 mm
Veličina pločice	4 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	9,05 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	7,49 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200