

Garant**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/
S4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
ISO kod držača	A08X SCLDR/LS4
Stezna visina L ₂	7,49 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CDCT S4010.
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina izboja L ₁	24 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	9,05 mm
Udaljenost vrha od osi	4,7 mm
Veličina pločice	4 mm
Ukupna duljina L	76 mm
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200