

Garant
Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 6/S4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Razred artikla	21V

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	4 mm
Stezna visina L_2	5,54 mm
ISO kod držača	A06X SCLDR/LS4
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 10
Udaljenost vrha od osi odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	3,73 mm
Ukupna duljina L	65 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	6,92 mm
Duljina izboja L_1	18 mm
Ø drške D_s	6 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200