

**Garant**
**Utični alat s pomičnom rašljom, tip-širina otvora: 2-30mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 657850 2-30   |
| GTIN           | 4045197592293 |
| Razred artikla | 61E           |

**Opis**
**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Svestrana upotreba s podesivom širinom otvora.

**Pozor:**

nužna je korekcija kalibra na momentnom ključu (promijenjena namještena vrijednost).

**Prednost:**

Kod podešavanja širine otvora **nema utjecaja na referentnu dimenziju.**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Podaci:**
**Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Odgovara:**

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

**Napomena:**

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

## Tehnički opis

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Širina b                | 71,8 mm                      |
| Utična drška            | 14×18 mm                     |
| Visina h                | 16,9 mm                      |
| Širina otvora           | 3/16 – 1.3/16 col            |
| Širina otvora           | 5 - 30 mm                    |
| osni razmak S           | 74,4 mm                      |
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat                  |
| Vrsta proizvoda         | Utični alat - ključ nastavak |