



Vodoinstalaterska kliješta, kromirana, ukupna duljina: 125 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705000 125
GTIN	4003773050490
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Stezni pritisak djeluje samo na **užlijebljeni zglob** s više koraka namještanja, stoga nema proklizavanja niti trošenja vijaka. Oblikovano protiv ozljede prstiju. Samostezno na cijevima i maticama. S urezanim, nazubljenim steznim čeljustima, indukcijski kaljenim.

Kliješta kromirana, drške prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Stezni raspon za šesterokute: 14 mm

Stezni raspon za cijevi: 11/16 col

Tehnički opis

ukupna duljina	125 mm
Stezni raspon za cijevi	11/16 col
Stezni raspon za šesterokute	14 mm
Drška	presvučeno plastikom
Površina	kromirano
Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne

Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Pribor

Asortiman elektroničkog alataka, 118 - dijelni bez kofera	680405
Asortiman elektroničkog alataka, 118 - dijelni s aluminijским koferom za alat	680400