



Vodoinstalaterska kliješta Alligator® kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705700 300
GTIN	4003773042389
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	300 mm
Stezni raspon za cijevi	2.3/4 col
Stezni raspon za šesterokute	60 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Oznaka proizvođača	Alligator
Površina	kromirano
Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne

Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu