

**Prstenasti utični alat, tip-širina ključa: 1-7mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 657900 1-7 |
| GTIN | 4018754034055 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Visina h | 8 mm |
| Utična drška | 9×12 mm |
| Širina ključa | 7 mm |
| Širina b | 13 mm |
| Serija | 732/10 |
| osni razmak S | 17,5 mm |
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat |
| Alat s funkcijom račne | ne |
| Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |