

**Čeljusni utični alat, tip-širina ključa: 2-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657800 2-30
GTIN	4018754034031
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Visina h	14 mm
Širina b	66 mm
Širina ključa	30 mm
Utična drška	14×18 mm
osni razmak S	30 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
Vrsta proizvoda	Utični alat - ključ nastavak