



Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom tvrdo, veličina / ukupna duljina: 3/25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675380 3/25
GTIN	4013288014764
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za priхват u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzionom zonom, **tvrd**. Idealan za mekana vijčana spajanja (npr. pričvršćivanje vijcima u drvetu, plastici itd.).

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav i tvrd**.

Tehnički opis

ukupna duljina	25 mm
Veličina križnog proreza	3
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	855/1 TH PZ
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

