

Garant**Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 148200 4 |
| GTIN | 4045197923974 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **velika** opterećenja i **preciznu primjenu**. Sve dimenzije s **visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem** i integriranim čvrstim čeljustima. **Blok libela** za ravno pričvršćivanje.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 5,5 - 16 mm

za ručni ureznik DIN 352: M9 – M27

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Ukupna duljina: 480 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| za ručne razvrtače Ø DIN 206 | 7 - 20 mm |
| Ukupna duljina | 480 mm |
| za ručni ureznik DIN 352 | M9 – M27 |
| Stezni raspon □ | 5,5 - 16 mm |
| Standard | DIN 1814 |
| Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |