

**Garant****Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148200 2
GTIN	4045197923950
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **velika** opterećenja i **preciznu primjenu**. Sve dimenzije s **visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem** i integriranim čvrstim čeljustima. **Blok libela** za ravno pričvršćivanje.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 3 - 9 mm

za ručni ureznik DIN 352: M4 – M12

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Ukupna duljina: 265 mm

**Tehnički opis**

Stezni raspon □	3 - 9 mm
Ukupna duljina	265 mm
za ručni ureznik DIN 352	M4 – M12
za ručne razvrtače Ø DIN 206	5 - 10 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo