

Garant**Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148200 5
GTIN	4045197923981
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **velika** opterećenja i **preciznu primjenu**. Sve dimenzije s **visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem** i integriranim čvrstim čeljustima. **Blok libela** za ravno pričvršćivanje.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 7 - 20 mm

za ručni ureznik DIN 352: M12 – M33

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Ukupna duljina: 700 mm

Tehnički opis

za ručne razvrtače Ø DIN 206	9 - 26 mm
Stezni raspon □	7 - 20 mm
za ručni ureznik DIN 352	M12 – M33
Ukupna duljina	700 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo