

Garant**Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148200 6
GTIN	4045197923998
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **velika** opterećenja i **preciznu primjenu**. Sve dimenzije s **visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem** i integriranim čvrstim čeljustima. **Blok libela** za ravno pričvršćivanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	1000 mm
za ručni ureznik DIN 352	M16 – M42
Stezni raspon □	9 - 24 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	11 - 32 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo