

Garant**Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148200 3
GTIN	4045197923967
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **velika** opterećenja i **preciznu primjenu**. Sve dimenzije s **visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem** i integriranim čvrstim čeljustima. **Blok libela** za ravno pričvršćivanje.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 4,9 - 12 mm

za ručni ureznik DIN 352: M5 – M20

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Ukupna duljina: 370 mm

Tehnički opis

za ručne razvrtače Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Stezni raspon □	4,9 - 12 mm
za ručni ureznik DIN 352	M5 – M20
Ukupna duljina	370 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo