

Garant**Držač ureznika, podesiv pojačan, tip: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148200 7
GTIN	4045197924209
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.

Za **velika** opterećenja i **preciznu primjenu**. Sve dimenzije s **visokokvalitetnim kovanim čeličnim kućištem** i integriranim čvrstim čeljustima. **Blok libela** za ravno pričvršćivanje.

Tehnički opis

za ručne razvrtače Ø DIN 206	20 - 45 mm
za ručni ureznik DIN 352	M25 – M58
Ukupna duljina	1258 mm
Stezni raspon □	14,5 - 36 mm
Standard	DIN 1814
Vrsta proizvoda	Okretalo za narezno svrdlo