



Spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	116320 18
GTIN	4045197029584
Razred artikla	12C

Opis

Izvedba:

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i **poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.**

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530.**

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø D _c	18 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,2 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	130 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	228 mm
Morse konus MK veličina	2
Standard	DIN 345
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	103 mm
Kut vrha	118 stupanj
Drška	Morse konus

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Kut spirale	20-30 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		