



## Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom tvrdo, veličina / ukupna duljina: 3/25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675330 3/25
GTIN	4013288013569
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzionom zonom, **tvrdo**. Idealan za mekana vijčana spajanja (npr. pričvršćivanje vijcima u drvetu, plastici itd.).

#### Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

#### Standard:

DIN ISO 1173.

#### Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav i tvrdo**.

### Tehnički opis

Veličina križnog proreza	3
ukupna duljina	25 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	851/1 TH PH
Standard	DIN ISO 1173
Profil progona	Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

