



## Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna, ukupna duljina: 180 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	706000 180
GTIN	4045197439536
Razred artikla	71B

### Opis

#### Izvedba:

Namjestivi provučeni zglob (= dvostruko vođenje). Posebno oblikovan protiv uklještenja prstiju. **Mogućnost vrlo finog podešavanja** pritiskom na glavu. Konkavne, narovašene čeljusti, samostezne. Površina mangan-fosfatirana, čeljusti polirane. Ergonomski oblikovane ručke s neklizajućom plastičnom prevlakom.

#### Standard:

**DIN ISO 8976**

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Stezni raspon za šesterokute: 28 mm

Stezni raspon za cijevi: 1 col

Broj ureza za fino podešavanje: 10

### Tehnički opis

Broj ureza za fino podešavanje	10
ukupna duljina	180 mm
Stezni raspon za cijevi	1 col
Stezni raspon za šesterokute	28 mm
Površina	mangan-fosfatiran, čeljusti polirane
Standard	DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti	urezane, nazubljene zahvatne čeljusti

Drška	protuklizna plastična presvlaka
Materijal	Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu
bez iskrenja	ne
Fino podešavanje pomoću ureza	da
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da