



## Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom tvrdo, veličina / ukupna duljina: 2/25mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 675380 2/25   |
| GTIN           | 4013288014757 |
| Razred artikla | 63H           |

### Opis

#### Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzionom zonom, **tvrd**. Idealan za mekana vijčana spajanja (npr. pričvršćivanje vijcima u drvetu, plastici itd.).

#### Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

#### Standard:

DIN ISO 1173.

#### Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, **žilav i tvrd**.

### Tehnički opis

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Veličina križnog proreza       | 2                |
| ukupna duljina                 | 25 mm            |
| Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3            |
| Oznaka proizvođača             | 855/1 TH PZ      |
| Standard                       | DIN ISO 1173     |
| Profil progona                 | Pozidriv odvijač |
| Vrsta proizvoda                | Alat s bitovima  |

