



Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 plemeniti čelik „Stainless“, veličina / ukupna duljina: 2/25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	675492 2/25
GTIN	4013288111029
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000 – 675050.

S torzionom zonom kako bi se smanjila sila opterećenja vrhova pri zavijčavanju. Plemeniti čelik, nerđajući, žilav i tvrd zahvaljujući vakuumskom ledenom postupku.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Plemeniti čelik, nehrđajući.

Tehnički opis

Veličina križnog proreza	2
ukupna duljina	25 mm
Šesterokutna drška za nastavke	C 6,3
Oznaka proizvođača	3855/1 TS PZ
Standard	DIN ISO 1173
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Profil progona	Pozidriv odvijač

Vrsta proizvoda

Alat s bitovima