



Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, kromirana sa zahvatnim tuljcima, ukupna duljina: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705950 250
GTIN	4003773005681
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama. S **moćnošću vrlo finog podešavanja** pritiskom na glavu s oprugom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Broj ureza za fino podešavanje	25
Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	46 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Oznaka proizvođača	Cobra
Površina	kromirano

Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne
Brzo podešavanje	ne
Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Pribor

Garnitura rezervnih dijelova tip 250	705920 250
--------------------------------------	------------