



Utični alat s otvorenim prstenom, tip-širina ključa: 1-19mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657910 1-19
GTIN	4018754034420
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Ooperativost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Utična drška	9×12 mm
Širina b	34 mm
Visina h	15 mm
Širina ključa	19 mm
Seriya	733/10
osni razmak S	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
Funkcija račne	ne
Vrsta proizvoda	Prstenasti utični alat