



Prstenasta račna, tip-širina ključa: 2-18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657925 2-18
GTIN	4000896179893
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Upuštena preklopiva **prstenasta račna**. Radni kut od 9°.

Prednost:

Račna za izuzetno teško dostupna mjesta.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Širina b	40 mm
Širina ključa	18 mm
Visina h	14,3 mm
Duljina l	81 mm
Utična drška	14×18 mm
osni razmak S	36 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Preklopna čegrtaljka	da
Alat s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat za prstenaste račne