



Elektronički moment odvijači, maks. stezni moment: 200cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659010 200
GTIN	4571141275283
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Jako precizan elektronički moment odvijač s velikim, dobro čitljivim zaslonom.

- **Prikaz: Način zajedničkog rada i način pronalaženja vršnih vrijednosti.**
- **Kapacitet spremnika: Do 1.000 mjernih vrijednosti.**
- **Sučelje: preko USB kabela pohranjeni mjerni podaci mogu biti preneseni na računalo.**
Izbor između 2 načina:
- **Režim odvijača (određivanje momenta s upozorenjem).**
- **Režim inspekcije (određivanje gornjih i donjih vrijednosti tolerancije). Odgovarajući se mjerni rezultat prikazuje preko LED zaslona i zujalice.**

Mjerne jedinice: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dio isporuke:

Uključuje litij-ionsku bateriju i USB kabel za prijenos podataka br. 655265.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	340 g
maskimalan okretni moment	200 cNm

Razlučivost	0,2 cNm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf·in
Očitavanje	kgf·cm
Očitavanje	oz·in
Odziv	pokazni
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Prikaz	digitalno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	230 mm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat	USB sučelje
Prihvat nastavaka	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Protokoliranje podataka	da
Mjerna tehnika	elektronski
Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Napon baterije	3,7 V
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Moment odvijač
Usluge	
Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
Pribor	
Podatkovni kabel	655265