



Elektronički moment odvijači, maks. stezni moment: 400cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659010 400
GTIN	4571141275306
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Jako precizan elektronički moment odvijač s velikim, dobro čitljivim zaslonom.

- **Prikaz: Način zajedničkog rada i način pronalaženja vršnih vrijednosti.**
- **Kapacitet spremnika: Do 1.000 mjernih vrijednosti.**
- **Sučelje: preko USB kabela pohranjeni mjerni podaci mogu biti preneseni na računalo.**
Izbor između 2 načina:
- **Režim odvijača (određivanje momenta s upozorenjem).**
- **Režim inspekcije (određivanje gornjih i donjih vrijednosti tolerancije). Odgovarajući se mjerni rezultat prikazuje preko LED zaslona i zujalice.**

Mjerne jedinice: cNm, lbfin, kgfcm, ozfin

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dio isporuke:

Uključuje litij-ionsku bateriju i USB kabel za prijenos podataka br. 655265.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	340 g
maskimalan okretni moment	400 cNm

Razlučivost	0,5 cNm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Područje okretnog momenta	80 - 400 cNm
Odziv	pokazni
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	akustično
Ukupna duljina L	230 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbf·in
Očitavanje	kgf·cm
Očitavanje	oz·in
Prikaz	digitalno
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat	USB sučelje
Prihvat nastavaka	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Protokoliranje podataka	da
Mjerna tehnika	elektronski
Područje okretnog momenta	0,8 - 4 Nm
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Napon baterije	3,7 V
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Moment odvijač
Usluge	
KalibriranjeObostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
Pribor	
Podatkovni kabel	655265