

**Otvorena prstenasta račna, širina ključa: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657920 12
GTIN	2050001012678
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Patentirani specijalni alat za spajanje cjevovoda i drugih matica. S graničnikom za glave vijaka, sprečava proklizavanje.

**Prednost:**

Funkcija **račne** pruža **enormnu uštedu vremena i olakšanje rada** u odnosu na dosadašnje otvorene prstenaste alate.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Odgovara:**

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

**Napomena:**

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

## Tehnički opis

Širina b	33 mm
Širina ključa	12 mm
Visina h	11 mm
Utična drška	9×12 mm
osni razmak S	17,5 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Funkcija račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat za prstenaste račne