

**Kliješta za vozilo, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	706800 200
GTIN	4003773051923
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uska glava s profiliranim, narovašenim čeljustima. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

prikladno za Ø cijevi do	30 mm
Debljina glave	3,5 mm
ukupna duljina	200 mm
Duljina čeljusti	45 mm
Standard	DIN ISO 5743
Otvor ključa	usko
Izvedba čeljusti	urezano, ozubljeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana

Vrsta proizvoda

Zahvatna kliješta