



## Utični alat s račnom za bitove, Prihvat nastavaka: 1/4col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

**Račnu se može prebacivati za hod udesno ili ulijevo.**

#### Upotreba:

Za bitove sa 6-kutnom drškom prema DIN ISO 1173, C 6,3 i E 6,3 (1/4 cola).

#### Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

#### Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Opteretivost utičnih alata ograničena je s obzirom na otvor ključa i može biti manja od kapaciteta momentnog ključa.

## Tehnički opis

Prihvat nastavaka	1/4 col
Širina b	22 mm
Visina h	13,6 mm
Utična drška	9×12 mm
Trajna opteretivost	40 Nm
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Broj zubi	22
Serijski broj	725B
osni razmak S	17,5 mm
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Preklopna čegrtaljka	da
Alat s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat s račnom za bitove