

**Elektronički moment odvijači, maks. stezni moment: 200cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659050 200
GTIN	4045197503879
Razred artikla	62E

Opis**Izvedba:**

Vrlo fleksibilan momentni odvijač s dvokomponentnom ručkom, velikim zaslonom i brzoizmjenjivom drškom spojki za nastavke. Pri postizanju podešene zadane vrijednosti momentni odvijač daje vidljiv odnosno čujni signal. Prikazom vrijednosti vrhova i istohodnih prikaza na raspolaganju stoje 2 načina rada. Moguća pohrana do 50 vrijednosti.

Mjerne jedinice: cNm, lbf·in, kgf·cm

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Razlučivost	0,1 cNm
Težina	200 g
maskimalan okretni moment	200 cNm
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Broj sadržanih baterija	1
Aktivacijska signalizacija	optički

Aktivacijska signalizacija	akustično
Očitavanje	cNm
Očitavanje	lbf _{in}
Prikaz	digitalno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Mjerni postupak	Zakretni moment
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	203 mm
Princip aktiviranja	Elektromehanička aktivacija
Odziv	pokazni
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Prihvat nastavaka	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Protokoliranje podataka	da
Mjerna tehnika	elektronski
Tip baterije	LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Obostrani momentni odvijač maks. stezni moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Pribor

Poklopac za bateriju tip 1

655346 1

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081551 LR3

Coin-Driver duljina oštrice 45 mm	664310 45
Coin-Driver kratak duljina oštrice 45 mm	664311 45
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3