

**KANON****Uređaj za ispitivanje i radni uređaj za najmanji okretni moment, maks. stezni moment: 60cNm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	658800 60
GTIN	4582126965457
Razred artikla	66F

## Opis

### Izvedba:

Precizni mjerni uređaj za mjerenje najmanjih momenata. Dobro očitljiva skala s memorijskom kazaljkom na gornjoj strani i dodatnom skalom na bočnoj strani kućišta. **Sa steznom glavom s 3 čeljusti od čelika.**

### Upotreba:

Za mjerenje najmanjih momenata (otpori uslijed gibanja, trenja) odn. za kontrolirano stezanje vijaka.

### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

## Tehnički opis

Područje stezne glave	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Težina	600 g
maskimalan okretni moment	60 cNm
Područje okretnog momenta	5 - 60 cNm
Područje okretnog momenta	50 - 600 mNm
Aktivacijska signalizacija	optički

Priključak	Stezna glava s 3 čeljusti
Odziv	pokazni
Standard	DIN EN ISO 6789
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Serija	SGK
Prikaz	analogno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Ukupna duljina L	132 mm
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment  
400/2 Nm

020030 400/2