

**Otvorena prstenasta račna, širina ključa: 17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657920 17
GTIN	4035894038873
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Patentirani specijalni alat za spajanje cjevovoda i drugih matica.

Prednost:

Funkcija **račne** pruža **enormnu uštedu vremena i olakšanje rada** u odnosu na dosadašnje otvorene prstenaste alate.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

Širina ključa	17 mm
Visina h	16 mm
Utična drška	9×12 mm
Širina b	45 mm
osni razmak S	21 mm
Mogućnost zamjene alata	Usadni alat
Funkcija račne	da
Vrsta proizvoda	Utični alat za prstenaste račne