

KANON
Uređaj za ispitivanje i radni uređaj za najmanji okretni moment, maks. stezni moment: 90cNm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	658800 90
GTIN	4582126965464
Razred artikla	66F

Opis
Izvedba:

Precizni mjerni uređaj za mjerenje najmanjih momenata. Dobro očitljiva skala s memorijskom kazaljkom na gornjoj strani i dodatnom skalom na bočnoj strani kućišta. **Sa steznom glavom s 3 čeljusti od čelika.**

Upotreba:

Za mjerenje najmanjih momenata (otpori uslijed gibanja, trenja) odn. za kontrolirano stezanje vijaka.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Ø	63 mm
Područje stezne glave	1 - 8,5 mm
Težina	600 g
maskimalan okretni moment	90 cNm
Područje okretnog momenta	10 - 90 cNm
Područje okretnog momenta	100 - 900 mNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka

Odziv	pokazni
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 cNm
Ukupna duljina L	132 mm
Aktivacijska signalizacija	optički
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Priključak	Stezna glava s 3 čeljusti
Serija	SGK
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Prikaz	analogno
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment
400/2 Nm

020030 400/2